

K-5

OSPRZĘT SPAWALNICZY • POZOSTAŁE AKCESORIA



1

Indeks: **U SSTE K-5**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM K-5 - PODRĘCZNY TERMOS DO WYSUSZONYCH ELEKTROD OTULONYCH

STAŁA TEMPERATURA ~150°C | POJEMNOŚĆ 3 KG | POBÓR 100 W | WAGA 1,9 KG

Wysuszenie elektrod to dopiero połowa sukcesu. Otulina zaczyna z powrotem wchłaniać wilgoć, gdy tylko ostygnie, a mało kto zużywa całą partię od razu po wyjęciu z suszarki. Elektroda, która rano spełniała wymagania technologii, wieczorem potrafi już ich nie spełniać. K-5 pilnuje, żeby zapas przy stanowisku był tak samo suchy jak w chwili wyjęcia z suszarki.

To podręczny, elektryczny termos do przechowywania wysuszonych elektrod otulonych o długości do 450 mm. Grzałka o mocy zaledwie 100 W utrzymuje w izolowanej komorze stałą temperaturę około 150°C, bez regulacji i bez pilnowania. Smukły walec o średnicy nieco ponad 10 cm waży 1,9 kg, więc zabierasz go ze sobą jak zwykły termos.

Co zyskujesz

- **Stale około 150°C bez obsługi** - podłączasz do gniazda 230 V i tyle; komora sama trzyma temperaturę, w której otulina nie wchłania wilgoci.
- **Komora na 3 kg elektrod** - podręczny zapas na bieżącą pracę, z miejscem na elektrody o długości do 450 mm.
- **Tylko 1,9 kg wagi** - przenosisz go między stanowiskami, wnosisz na rusztowanie, przekładasz z auta do auta bez zastanowienia.
- **Pobór mocy 100 W** - utrzymanie ciepła przez całą zmianę kosztuje symboliczną kwotę, mniej niż jedna wyrzucona z powodu wilgoci paczka elektrod.
- **Izolowana termicznie komora** - małe straty ciepła, a elektrody pozostają gorące i suche do momentu, gdy trafiają do uchwytu.
- **Smukła forma** - walec o średnicy 10,5 cm i wysokości 51 cm zmieści się w skrzyni narzędziowej busa i w każdym kącie warsztatu.
- **Prosta konstrukcja** - grzałka, izolacja i pewne zamknięcie komory: niewiele elementów, niewiele okazji do awarii.

Gdzie si? sprawdź

- **Budowa i montaż** - suszarka zostaje w warsztacie albo w kontenerze, a Ty bierzesz do termosu partię na bieżącą pracę.
- **Prace na wysokości i w ciasnych miejscach** - rusztowanie, estakada, hala w remoncie: 1,9 kg wniesiesz wszędzie bez wysiłku.

- **Odpowiedzialne złącza z elektrod zasadowych** - tam, gdzie technologia wymaga elektrody suchej aż do zajarzenia łuku.

Termos przechowuje elektrody wysuszone wcześniej w suszarce według zaleceń producenta. Wyjmuj je na bieżąco, pojedynczo lub małymi partiami: im krócej otulina ma kontakt z wilgotnym powietrzem, tym lepiej dla spoiny.

Dla kogo

K-5 kupuje spawacz, który pracuje w ruchu: monter, serwisant, jednoosobowe stanowisko MMA na budowie. Gdy potrzebujesz zapasu dla brygady albo na całą zmianę, wybierz K-15 z komorą na 6 kg elektrod.

Który model?	K-5	K-15
Pojemność komory	3 kg	6 kg
Waga	1,9 kg	5,1 kg
Przeznaczenie	praca w ruchu, jeden spawacz	brygada, stałe stanowisko

Najczęstsze pytania

Czy termos zastąpi suszarkę?

To dwa etapy jednej technologii. Suszarka suszy elektrody w temperaturze zalecanej przez producenta, najczęściej w okolicach 300°C, a termos utrzymuje je potem w suchości przy stanowisku. Jeśli elektrody wymagają pełnego wysuszenia, zacznij od suszarki, na przykład MAGNUM DHF-5.

Po co grzać elektrody, które są już wysuszone?

Otulina jest higroskopijna: po ostygnięciu od razu zaczyna wchłaniać wilgoć z powietrza. W komorze utrzymującej około 150°C ten proces nie zachodzi, więc elektrody czekają na spawanie w stanie, w jakim opuściły suszarkę.

Jak długo elektrody mogą czekać w termosie?

Termos jest pomyślany tak, żeby elektrody czekały w cieple na bieżącą pracę, na przykład przez całą zmianę. Szczegółowe zalecenia dotyczące czasu przechowywania po wysuszeniu podaje producent elektrod na opakowaniu.

Dane techniczne

Parametr	MAGNUM K-5
Zasilanie	230 V / 50 Hz

Moc grzałki	100 W
Temperatura przechowywania	około 150°C (stała)
Pojemność	3 kg elektrod
Maksymalna długość elektrod	450 mm
Wymiary	Ø105 x 510 mm
Waga	1,9 kg
Zabezpieczenie zasilania	16 A

Pewny zakup

Gwarancja 24 miesiące (zakup konsumencki) lub 12 miesięcy (na firmę). Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne u polskiego dystrybutora marki MAGNUM oraz doradztwo techniczne przed zakupem i po nim.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: termos podłączaj do sprawnego gniazda z bolcem uziemiającym, ustawiaj na suchym, nieprzewodzącym podłożu, z dala od materiałów łatwopalnych. Obudowa i elektrody są gorące, dlatego wyjmuj je w rękawicach spawalniczych.

MAGNUM K-5 dba o to, żeby praca włożona w suszenie elektrod nie poszła na marne w drodze do uchwytu.

O NAS

MAGNUM®

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 Facebook @magnumwelding

 YouTube Magnum Video Prezentacje

 Instagram @magnumofficial